

MagniLink S Modelle und Optionen

1 Auswahl des Basismodells

Artikelnummer	Beschreibung
MLS-HD	HD 720p Kamera inklusive Software für Windows/Mac OS und 2-in-1 Tragetasche
MLS-FHD	FHD 1080p Kamera inklusive Software für Windows/Mac OS und 2-in-1 Tragetasche

2 Auswahl von Optionen und Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
A (TTS-PC)*	TTS-Software für PC/Windows.
B (TTS-MAC)*	TTS-Software für Mac/Mac OS.
C1 (MLS-A101)*	MagniLink S-Dockingstation mit X/Y-Lesetisch im A3-Format. DVI.
C2 (MLS-A101SPLIT)*	MagniLink S-Dockingstation mit X/Y-Lesetisch im A3-Format. HDMI.
C3 (MLS-A101CLAMP)*	MagniLink S-Dockingstation mit Tischklemme. DVI.
D (MLV-A111A)*	MagniLink Vision Hardware Split-Kit (Split-Box, externes Bedienfeld, Kabel)
E1 (MLV-A112)*	MLV Distanzkamera SD (Split-Box, externes Bedienfeld, Kabel)
E2 (MLV-A113)*	MLV Distanzkamera HD (Split-Box, externes Bedienfeld, Kabel)
MLV-A110A	Externe Bedienbox, gross (separat). Inklusive in C1,C2,C3.

Technische Daten

Modell	MagniLink S
Anschlüsse	USB 3.0,HDMI
Kameraauflösung	HD: 1.280 x 720 (720 im Vollbildverfahren) FHD: 1.920 x 1.080 (1080 im Vollbildverfahren)
Vergrößerungsbereich (15,4" Breitbildschirm)	HD: 1,4x – 75x (min. / max. Vergrößerung ist über die EUC-Software konfigurierbar) FHD: 1,1x – 75x (min. / max. Vergrößerung ist über die EUC-Software konfigurierbar)
Freie Arbeitshöhe	31 cm
Farbmodi	Echtfarbdarstellung, 6 Kontrastfarben (positiv/negativ)
Anzeigemodi	Lesen (links/rechts), Distanz, Spiegelmodus
Gewicht	1,7 kg
Bildfrequenz	60 digitale Vollbilder/Sekunde
Kompatibilität	PC: ZoomText 10.X oder höher, Dolphin SuperNova 12 oder höher, iZoom 4.0 oder höher - Mac: iMax v.1.1.1 oder höher
Systemvoraussetzungen	PC: Windows 7 oder höher, Mac: Mac OSX 10.6 oder höher (Weitere Info erhalten Sie bei Bedarf direkt von LVI oder aus der Bedienungsanleitung.)



* Geben Sie bei separater Bestellung die Artikelnr. in Klammern ein. Fügen Sie anderenfalls die Artikelnummer nach dem Prinzip MLS-FHD-AC1 für ein MLS mit Full HD, TTS-Software für PC und A3-Dockingstation mit DVI-Anschluss hinzu.