

## Information om avloppsslangar WD-4S *Information about drain hoses for WD-4S*

### Gäller för: / *Valid for:*

WD727.0401

WD740.7076

WD740.7077

| <b>Erforderlig information</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                 | <b>Required documentation</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Om förhållandena hos kunden tillåter förlängning med skarv eller om skarvfri förlängning måste användas. |                                                                                                                                                                                 | <i>If the customer's local regulations allow extension with a joint or seamless extension is needed.</i> |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Rekommendation</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                 | <b>Recommendation</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |
| Att överflödig längd av slangen kapas bort.                                                              |                                                                                                                                                                                 | <i>That excess length of the hose is cut off.</i>                                                        |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Bedömd tidsåtgång</b><br>(När kringutrustning är demonterad)                                          |                                                                                                                                                                                 | <b>Estimated time consumption</b><br>(When peripherals are disassembled)                                 |                                                                                                                                                                                                              |
| 0,5 - 1 timmar.                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | 0,5 - 1 hours.                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |
|                       | Denna symbol varnar för situationer där det kan uppstå säkerhetsrisker. Givna instruktioner bör följas för att förhindra skador och farliga situationer.                        |                       | <i>This symbol warns of situations where a safety risk may arise. The instructions given should be followed in order to prevent injury and dangerous situations.</i>                                         |
|                                                                                                          | Läs kapiteln ALLMÄNNA ANVISNINGAR och SÄKERHETSANVISNINGAR i "Installations- och användarmanualen" noga innan arbetet påbörjas.                                                 |                                                                                                          | <i>Read the chapters GENERAL INSTRUCTIONS and SAFETY INSTRUCTIONS in "Installation and user manual" carefully before starting work.</i>                                                                      |
|                       | Denna symbol informerar om att maskinens elektronik är känslig för elektrostatiska laddningar (ESD) varför avsett handledsband skall användas vid all kontakt med elektroniken. |                       | <i>This symbol warns that the machine's electronics are sensitive to electrostatic discharge (ESD), which is why a static electricity wristband must be used when handling the electronics at all times.</i> |
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WD727.0401</b><br><b>Originalslang på WD-4S</b><br><b>(Totallängd utanför maskinen = 1,3 m)</b>                                        | <b>WD727.0401</b><br><b>Original hose on WD-4S</b><br><b>(Total length outside machine = 1.3 m)</b>                                         |
|  <p>D574_1</p>                                           |                                                                                                                                             |
| <b>WD740.7076</b><br><b>FÖRLÄNGNING AVLOPPSSLANG 1 M</b><br><b>(Totallängd utanför maskinen = 2,3 m)</b>                                  | <b>WD740.7076</b><br><b>EXTENSION DRAIN HOSE 1 M</b><br><b>(Total length outside machine = 2.3 m)</b>                                       |
|  <p>D574_2</p>                                        |                                                                                                                                             |
| <b>WD740.7077</b><br><b>FÖRLÄNGD AVLOPPSSLANG 3 M</b><br><b>Ger skarvfri förlängning!</b><br><b>(Totallängd utanför maskinen = 2,3 m)</b> | <b>WD740.7077</b><br><b>EXTENDED DRAIN HOSE 3 M</b><br><b>Provides seamless extension!</b><br><b>(Total length outside machine = 2.3 m)</b> |
|  <p>D574_3</p>                                        |                                                                                                                                             |